

双面铲 (PAT.P)

Double-scoop



CELERY开发研制的双面铲 钻取直径 $\phi 76$

- 作业现场的困惑
- ①孔钻得越深，铲子开口就越大。
 - ②必须准备直径200以上的浅孔，双面铲才能进入钻取。

我们的解决方案

铲面宽度缩小。

两手柄闭合的同时，两面铲子能同时闭合。

纵深钻取时或预准备时，都将变得省时省力!!

〈规格介绍〉

钻取直径	$\phi 76$
铲子长度	500mm
全长	约1400mm
重量	约7.5kgs

※规格若有变更，恕不另行通知。

易于钻取的铲子头部

铲子头部呈尖锐状，请操作者务必注意安全。



请尝试使用我司开发的瘦身双面铲。

我们相信一定能提高您的现场工作效率。

特别推荐

联络·问询

株式会社 七口リ
日本环保部指定调查机构 環2005-2-43
〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西1-7-9
TEL: 046-222-0247 FAX: 046-222-0447
URL: <http://www.celery.co.jp>

中国代表处 担当/董 忠美
TEL: 0571-56327765 13588853484
FAX: 0571-56327765
E-Mail: tongzm80@celery.co.jp